

**Weldonhållare form AD, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300200 16
GTIN	4045197143662
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	16 mm
utkragningslängd A-mått	63 mm
Reservspännskruv nr 309900	16
Utvändig-Ø D	48 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm

Bearbetningsstrategi

HPC

Produktslag

Weldonhållare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/300200-16>