

Garant**Skärhållare konkav axiell, Vänster, Ø-Område Instick D1 / D2: 26/34mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273825 26/34
GTIN	4045197577375
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och klämhållare.

Användningsdata:

Tillsammans med klämhållare nr 273800 till 273811.

Reservdel:

Spännskruv nr 279815 9.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

D_1 = minimidiameter för det första insticket / D_2 = maximidiameter för det första. Instick.

Sänk teknikvärdena med 30 – 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Spårbredd w: 2 mm

maximalt sågdjup t_{max} : 13 mm

Teknisk beskrivning

minimal första insticksdiameter D_1	26 mm
---------------------------------------	-------

maximal första insticksdiameter D_2	34 mm
maximalt sågdjup t_{\max}	13 mm
Användning	Vänster
Spårbredd w	2 mm
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv	279910
Kläm-skruv Typ 9	279815 9