

Garant**Skärhållare konkav axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 90/130mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273822 90/130 |
| GTIN | 4045197538222 |
| Artikelklass | 21W |

Beskrivning**Utförande:**

Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och klämhållare.

Användningsdata:

Tillsammans med klämhållare nr 273800 till 273811.

Reservdel:

Spännskruv nr 279815 9.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

D_1 = minimidiameter för det första insticket / D_2 = maximidiameter för det första. Instick.

Sänk teknikvärdena med 30 – 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Spårbredd w: 4 mm

maximalt sågdjup t_{max} : 15 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------|
| minimal första insticksdiameter D_1 | 90 mm |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| maximalt sågdjup t_{\max} | 15 mm |
| maximal första insticksdiameter D_2 | 130 mm |
| Användning | Höger |
| Spårbredd w | 4 mm |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|------------------|----------|
| Kläm-skruv Typ 9 | 279815 9 |
| Kläm-skruv | 279910 |