

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261109 25/16
GTIN	4045197653642
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	16 mm
Skruvsats förvändskär	269028 2
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Skaftmått	25 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Passande vändskär	VB.. 1604..
Huvudängd L <sub>1</sub>	33 mm
Underläggsplatta	269005 8
ISO-kod hållare	SVJBR/L 2525M16
totallängd L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500