

**Garant****Förstickvarvinsats, invändig höger, L1 = 30 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270376 5,2/1
GTIN	4045197467348
Artikelklass	211

**Beskrivning**

Förstickvarvinsats, invändig höger 5,2/1 mm  
Skaft-Ø d: 5 mm  
Centrumavstånd spetsar L<sub>3</sub>: 2,45 mm  
maximalt sågdjup t<sub>max</sub>: 0,7 mm  
plant stickdjup t: 0,3 mm

**Teknisk beskrivning**

plant stickdjup t	0,3 mm
Centrumavstånd spetsar L <sub>3</sub>	2,45 mm
Minimidiameter D <sub>min</sub>	5,2 mm
maximalt sågdjup t <sub>max</sub>	0,7 mm
Skaft-Ø d	5 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	30 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>1</sub> = 30 mm