

Garant**eco-klämhallare, Höger, Skaftbredd b: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273840 20
GTIN	4045197517371
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Skärhållare GARANT eco System med invändig kylvätsketillförsel till skäregegn.

Passar till:

Skärhållare nr 273880; 273886 och 273890.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar.

OBS!:

Kylvätsketillförsel är bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-fäste nr **317900** – **319886** och GARANT eco-skärhållare nr **273880** – **273891**. Sänk teknikvärdena med 30 % till 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Invändig: ja

totallängd L: 84 mm

L₂: 22,5 mm

Skruvar: 279815 9

Teknisk beskrivning

Skaftbredd b	20 mm
L ₂	22,5 mm
Skruvar	279815 9
totallängd L	84 mm
Serie	Eco
Användning	Höger

Invändig	ja
Produktslag	Klämhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Kläm-skruv Typ 9	279815 9
Kläm-skruv	279910