

Garant
eco skärhållare konvex axiell, Vänster, Ø-Område Instick D1 / D2: 33/50mm

Beställningsdata

Ordernummer	273887 33/50
GTIN	4045197516558
Artikelklass	21W

Beskrivning
Användningsdata:

Tillsammans med GARANT eco-klämhållare nr **273840–273851**.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

Invändig: ja

Spårbredd w: 3 mm

maximalt sågdjup t_{max} : 13 mm

Spännskruv: 279815 9

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup t_{max}	13 mm
maximal första insticksdiameter D_2	50 mm
minimal första insticksdiameter D_1	33 mm
Serie	Eco
Spännskruv	279815 9
Användning	Vänster
Invändig	ja

Spårbredd w	3 mm
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 9	279815 9
Kläm-skruv	279910