

Garant
eco skärhållare konkav axiell, Vänster, Ø-Område Instick D1 / D2: 110/170mm


Beställningsdata

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 273891 110/170 |
| GTIN | 4045197516763 |
| Artikelklass | 21W |

Beskrivning

Användningsdata:

Tillsammans med GARANT eco-klämhållare nr **273840–273851**.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

Invändig: ja

Spårbredd w: 3 mm

maximalt sågdjup t_{max} : 13 mm

Spännskruv: 279815 9

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------|
| maximalt sågdjup t_{max} | 13 mm |
| maximal första insticksdiameter D_2 | 170 mm |
| minimal första insticksdiameter D_1 | 110 mm |
| Serie | Eco |
| Spännskruv | 279815 9 |
| Användning | Vänster |

| | |
|-------------|-------------|
| Invändig | ja |
| Spårbredd w | 3 mm |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|------------------|----------|
| Kläm-skruv | 279910 |
| Kläm-skruv Typ 9 | 279815 9 |