

Garant**eco-klämhållare, Höger, Skaftbredd b: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273840 16
GTIN	4045197517364
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Skärhållare GARANT eco System med invändig kylvätsketillförsel till skäreppen.

Passar till:

Skärhållare nr 273880; 273886 och 273890.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar.

OBS!:

Kylvätsketillförsel är bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-fäste nr **317900** – **319886** och GARANT eco-skärhållare nr **273880** – **273891**. Sänk teknikvärdena med 30 % till 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Invändig: ja

totallängd L: 72 mm

L₂: 18,5 mm

Skrubar: 279815 9

Teknisk beskrivning

Skaftbredd b	16 mm
Skrubar	279815 9
L ₂	18,5 mm
totallängd L	72 mm
Serie	Eco
Användning	Höger

Invändig	ja
Produktslag	Klämhållare

Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Kläm-skruv Typ 9	279815 9
Kläm-skruv	279910
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20