


Garant**eco skärhållare konkav axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 33/50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273890 33/50
GTIN	4045197516633
Artikelklass	21W

Beskrivning**Användningsdata:**

Tillsammans med GARANT eco-klämhållare nr **273840–273851**.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

Invändig: ja

Spårbredd w: 3 mm

maximalt sågdjup t_{max} : 13 mm

Spännskruv: 279815 9

Teknisk beskrivning

maximal första insticksdiameter D_2	50 mm
minimal första insticksdiameter D_1	33 mm
maximalt sågdjup t_{max}	13 mm
Serie	Eco
Spännskruv	279815 9
Användning	Höger

Invändig	ja
Spårbredd w	3 mm
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv	279910
Kläm-skruv Typ 9	279815 9