

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm**Beställningsdata**

Ordernummer	261309 20/16
GTIN	4045197653796
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	269005 8
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skruvsats förvändskär	269028 2
Funktionsbredd L ₄	25 mm
ISO-kod hållare	SVHCR/L 2020K16
Vändskärsstorlek	16 mm
Huvudängd L ₁	15 mm
Skaftmått	20 mm
Passande vändskär	VC.. 1604..
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Skruvsats förvändskär Typ 22

269028 22

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Underläggsplatta Typ 8

269005 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500