

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261334 25/16
GTIN	4045197654038
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	16 mm
ISO-kod hållare	AH25R SVUCR/L16
Huvudängd L ₁	25,5 mm
Passande vändskär	VC.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	31,5 mm
Mittförskjutning L ₃	17 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L ₂	23 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500