

**Garant****eco skärhållare konkav axiell, Vänster, Ø-Område Instick D1 / D2: 140/230mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	273891 140/230
GTIN	4045197516770
Artikelklass	21W

## Beskrivning

### Användningsdata:

Tillsammans med GARANT eco-klämhållare nr **273840–273851**.

### Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

### OBS!:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \varnothing \text{ för 1:a insticket.}$

Invändig: ja

Spårbredd w: 3 mm

maximalt sågdjup  $t_{\text{max}}$ : 13 mm

Spännskruv: 279815 9

## Teknisk beskrivning

minimal första insticksdiameter $D_1$	140 mm
maximalt sågdjup $t_{\text{max}}$	13 mm
maximal första insticksdiameter $D_2$	230 mm
Serie	Eco
Spännskruv	279815 9
Användning	Vänster

Invändig	ja
Spårbredd w	3 mm
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

Kläm-skruv	279910
Kläm-skruv Typ 9	279815 9