

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261349 16/11
GTIN	4045197656247
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	A16Q SVUCR/L11
Huvudängd L_1	16,5 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	21 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	VC.. 1103..
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L_2	15,5 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500