

**Garant****VC.T 110304, Sort: HB7020**

### Beställningsdata

Ordernummer	261366 HB7020
GTIN	4045197699466
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	SS
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 110304

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning