

**Ringskruv, Gäng-Ø: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	086472 M8
GTIN	2050001758002
Artikelklass	08Y

Beskrivning**Utförande:**

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

OBS!:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

vikt	0,09 kg
Totalhöjd F	45 mm
Utvändig diameter ring B	45 mm
Kragdiameter stöd C	25 mm
Gänglängd mutter E	10 mm
Invändig diameter ring A	25 mm
Gäng-Ø	M8

Datablad

Gänglängd	13 mm
dim D	10 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	0,8 t
Produktslag	Ringskruv