

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261344 16/11
GTIN	4045197656131
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	11 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	21 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
ISO-kod hållare	A16Q SVQCR/L11
Huvudängd L ₁	16,5 mm
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L ₂	15,5 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500