

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261348 16/11
GTIN	4045197656216
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Huvudängd $L_1$	16,5 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Mittförskjutning $L_3$	11 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	21 mm
ISO-kod hållare	A16Q SVUCR/L11
totallängd L	180 mm
Spännhöjd $L_2$	15,5 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500