

**CENTRO P ER-spänntånghållare cylindrisk, för ER-spännhylsstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	300682 8
GTIN	2050001705679
Artikelklass	33F

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriska hållare Fahrion CENTRO P **utan spännmuttrar**.

Genomgående hål för invändig kylning finns.

Användningsdata:

För förlängning av räckvidden för Weldonhållare eller hylschuckar.

Specialtillbehör:

Chucknyckel nr 309754; 309756.

ER-spänntänger nr 309365 – 309372, ER-Mini-CPmutter nr 309655; 309665.

OBS!:

Inte lämpligt för komprimering. Längdinställning är inte möjlig.

Teknisk beskrivning

spännvidd	1 - 5 mm
Skaft-Ø d	10 mm
Skaftlängd L ₁	138 mm
För ER-spännhylsor	8
L ₂	10 mm
Utvändig-Ø D	10 mm
Serie	Centro P
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm

Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	309372 4
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309365 3
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309370 8
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309369 3
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309368 3
ER-spännmutter CENTRO P för tätningsbrickor HP Typ CP för ER 16DI	309665 16DI
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309368 2
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 1 mm	309368 1
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309365 4
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309369 4
ER-spännmutter CENTRO P Standard Typ CP för ER 16	309655 16
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 1 mm	309365 1
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spännmutter CENTRO P Standard Typ CP för ER 32	309655 32
ER-spännmutter CENTRO P Standard Typ CP för ER 8M	309655 8M

ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309370 5
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309369 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309365 2
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309371 3
ER-spännmutter CENTRO P för tätningsbrickor HP Typ CP för ER 32DI	309665 32DI
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309368 7
ER-spännmutter CENTRO P Standard Typ CP för ER 25	309655 25
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309368 5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309365 5
ER-spännmutter CENTRO P för tätningsbrickor HP Typ CP för ER 25DI	309665 25DI
ER-spännmutter CENTRO P Standard Typ CP för ER 16C	309655 16C
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309369 5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spännmutter CENTRO P för tätningsbrickor HP Typ CP för ER 16CDI	309665 16CDI
ER-spännmutter CENTRO P för tätningsbrickor HP Typ CP för ER 16MSDI	309665 16MSDI
ER-spännmutter CENTRO P för tätningsbrickor HP Typ CP för ER 40DI	309665 40DI
ER-spännmutter CENTRO P Standard Typ CP för ER 11M	309655 11M
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309368 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spännmutter CENTRO P Standard Typ CP för ER 40	309655 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309370 2
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309370 7

ER-spänntång HPmed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309372 8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309368 4
ER-spännmutter CENTRO PStandard Typ CP för ER 16MS	309655 16MS