


Semiprofilskär 30° utvändigt höger, HB7010, stigning: 4mm**Beställningsdata**

Ordernummer	270853 4
GTIN	4045197368232
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Gängstigning	4 mm
Användning inomhus/utomhus	utvändig
Användning	Höger
Vändskärsplattprofil	Halvprofil
Sort	HB7010
Toleransklass	DIN 103 7e
Gängtyp	TR
Gängtyp	TR-LH
Flankvinkel	30 grad
Tjocklek	4,76 mm
Vändskärsstorlek L	22 mm

Produktslag

Vändskär för gängsvärning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	250 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	130 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		