

Garant**Kombidorn Form ADB, SK 40 A = 130, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300885 16
GTIN	4045197285195
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.
GARANT – Alla skaft hårbearbetade (god balans!).

Användningsdata:

- Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
- Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	16
Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	17 mm
utkragningslängd A-mått	130 mm
Frässpindellängd L ₄	27 mm
Dorndiameter d ₁	16 mm

Lös medbringarring nr 309870	16
Utvändig-Ø D	32 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16
Spännhylsa D ₁	16 mm
fäste	SK 40 A = 130
Norm	DIN 6358
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/300885-16>