

**Garant****Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5°, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272111 25/11
GTIN	4045197430601
Artikelklass	21W

**Beskrivning**

**Utförande:**  
**Med fast lutningsvinkel.**  
**Med invändig kylning.**

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	11 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	13 mm
Vändskärsskruv	279810 4
Mittförskjutning $L_3$	7,3 mm
totallängd L	180 mm
Invändig	ja
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Lutningsvinkel	1,5 grad
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännskruv Typ 4	279810 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500