

**Garant****Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 0,5°, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272091 25/11
GTIN	4045197645456
Artikelklass	21W

**Beskrivning**

**Utförande:**  
**Med fast lutningsvinkel.**

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	11 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	7,3 mm
Vändskärsskruv	279810 4
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	13 mm
totallängd L	100 mm
Invändig	nej
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Lutningsvinkel	0,5 grad
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

**Tillbehör**

Spännskruv Typ 4	279810 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500