

Garant**Borrstång, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 120/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Artikelklass	21W

Beskrivning

leveransinnehåll:
Med underläggsplatta 1,5°

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	13,4 mm
Vändskärsskruv	279810 2
Vändskärsstorlek	16 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	24 mm
totallängd L	180 mm
Invändig	ja
Underläggsplatta 1,5°	272620 1,5
Skruv för underläggs-platta	279824 1
Skaftdiameter D _s	20 mm
Halsbredd L ₄	20 mm
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännskruv	272500
Skruv för underläggsplatta Typ 1	279824 1
Spännskruv Typ 2	279810 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel 1,5 grad	272620 1,5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500