

**Garant****Borrstång, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 135/22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272171 135/22
GTIN	4045197429841
Artikelklass	21W

**Beskrivning**

**leveransinnehåll:**  
**Med underläggsplatta 1,5°**

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	279810 3
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	17,2 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	32 mm
Vändskärsstorlek	22 mm
totallängd L	200 mm
Invändig	ja
Skruv för underläggsplatta	279824 2
Underläggsplatta 1,5°	272626 1,5
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Halsbredd L <sub>4</sub>	24,6 mm
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

**Tillbehör**

Skruv för underläggsplatta Typ 2	279824 2
Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel 1,5 grad	272626 1,5
Spännskruv Typ 3	279810 3
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500