



NiMH-battericellset uppladdningsbart förladdad, Internationellt utförande: LR3



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 081575 LR3 |
| GTIN | 4013674309825 |
| Artikelklass | 08C |

Beskrivning

Utförande:

Laddbara batterier med **högsta kapacitet** för långa urladdningstider i miljövänlig NiMH-teknik – kan laddas upp till 1000 gånger.

Ny batteriteknik maxE. Levereras **uppladdade**. Kan användas efter 1 år utan uppladdning, **minimal självurladdning**, perfekt för lågförbrukare. Maximal laddningsström 1400 mA.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|---------------------|
| märkspänning | 1,2 V |
| kemisk struktur | Nickel-metallhydrid |
| Internationellt utförande | LR3 |
| återuppladdningsbar | ja |
| vikt per styck | 15 g |
| Batterityp | Micro, AAA |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Antal ingående batterier | 2 |
| batterikapacitet | 800 mAh |
| Produktslag | Akkumulator |