

Garant**Sats underläggsplattor, Typ: EL****Beställningsdata**

Ordernummer	272650 EL
GTIN	4045197371713
Artikelklass	21J

Beskrivning**Innehåll:**

10 st: Nr 272610
strl. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

OBS!:

Hållarna levereras utan fast lutningsvinkel med en 1,5° underläggsplatta.

Teknisk beskrivning

Bearbetningsriktning	Vänster
för plattstorlek L	16 mm
Produktslag	Underläggsplatta

Tillbehör

Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 1,5 grad	272610 1,5
Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 2,5 grad	272610 2,5

Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 0,5 grad	272610 0,5
Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 0 grad	272610 0
Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 3,5 grad	272610 3,5
Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel -0,5 grad	272610 -0,5
Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel -1,5 grad	272610 -1,5
Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 4,5 grad	272610 4,5