



NiMH-battericellset uppladdningsbart förladdad, Internationellt utförande: 6LR61



Beställningsdata

Ordernummer	081575 6LR61
GTIN	4013674353422
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Laddbara batterier med **högsta kapacitet** för långa urladdningstider i miljövänlig NiMH-teknik – kan laddas upp till 1000 gånger.

Ny batteriteknik maxE. Levereras **uppladdade**. Kan användas efter 1 år utan uppladdning, **minimal självurladdning**, perfekt för lågförbrukare. Maximal laddningsström 1400 mA.

Teknisk beskrivning

Internationellt utförande	6LR61
märkspänning	8,4 V
kemisk struktur	Nickel-metallhydrid
återuppladdningsbar	ja
vikt per styck	47 g
Antal ingående batterier	1

batterikapacitet	200 mAh
Batterityp	9 V-Block
Produktslag	Akkumulator