



Densimet verktygshållare för kopierfräsar med gänga, Ø d = 32 mm, Gänga M × Lges: M16X360



Beställningsdata

Ordernummer	301356 M16X360
GTIN	4045197439413
Artikelklass	31A

Beskrivning

Utförande:

- Vibrationsdämpande.
- Skafttolerans h6.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar.

Invändig: ja

Svängning: dämpad

Håldiameter D₁: 17 mm

Ø D₂: 30 mm

Effektiv längd L₁: 300 mm

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	300 mm
Ø D ₂	30 mm
gängaM	M16×360
Håldiameter D ₁	17 mm
fäste	Ø d = 32 mm
Skaft-Ø d	32 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad

