

Garant**Avstickningsplatta Fullradie, CBN825, Spårbredd w: 5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273746 5 |
| GTIN | 4045197643629 |
| Artikelklass | 21H |

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| tolerans spårbredd w | ± 0,03 mm |
| Spårbredd w | 5 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | CBN |
| Primäranvändning | H |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Sort | CBN825 |
| Antal byten/skär | 1 |
| Vändskärsplattprofil | neutral |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|--|------------|----------------|---------|
|--|------------|----------------|---------|

| | | | |
|---------------|----------------|-----------|---|
| Stål < 55 HRC | lämplig | 100 m/min | H |
| Stål < 60 HRC | lämplig | 100 m/min | H |
| Stål < 67 HRC | lämplig | 100 m/min | H |
| kontinuerligt | lämplig | | |
| oregelbundet | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |