

Slitsad reducerhylsa tätad, Ø 20 mm, Spännhylsa D1: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	302160 6
GTIN	4019208190822
Artikelklass	33D

Beskrivning

Utförande:

Tätad (gummipluggar).

Användningsdata:

- För borrar, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
- För reducering av spänn-Ø.
- Kast $\pm 5 \mu\text{m}$ (systemnoggrannhet vid $3 \times d$).
- Kast $\pm 2 \mu\text{m}$ (för reduceringshylsa).
- Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

Specialtillbehör:

Cylindrisk rengörare nr 343720.

Teknisk beskrivning

Ø D	20 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
Utvändig Ø	20 mm
Produktnamnsattribut	Ø 20 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 μm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

