

**Slitsad reducerhylsa tätad, Ø 32 mm, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302180 16
GTIN	4019208190938
Artikelklass	33D

**Beskrivning****Utförande:**

Tätad (gummipluggar).

**Användningsdata:**

- För borrar, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
- För reducering av spänn-Ø.
- Kast  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systemnoggrannhet vid  $3 \times d$ ).
- Kast  $\pm 2 \mu\text{m}$  (för reduceringshylsa).
- Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

**Specialtillbehör:**

Cylindrisk rengörare nr 343720.

**Teknisk beskrivning**

Ø D	32 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
Utvändig Ø	32 mm
Produktnamnsattribut	Ø 32 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 $\mu\text{m}$
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

