

## Slitsad reducerhylsa tätad, Ø 12 mm, Spännhylsa D1: 6mm



### Beställningsdata

Ordernummer	302140 6
GTIN	4019208193175
Artikelklass	33D

### Beskrivning

#### Utförande:

Tätad (gummipluggar).

#### Användningsdata:

- För borrar, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
- Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänn diametern.
- Stort vridmoment som garanterar högre spån avskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
- Rundgångsnoggrannhet  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systemnoggrannhet vid  $3 \times D$ ).
- Rundgångsnoggrannhet  $\pm 2 \mu\text{m}$  (för reducerhylsa).
- Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

#### Specialtillbehör:

Cylindrisk rengörare nr 343720.

### Teknisk beskrivning

Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D	12 mm
Utvändig Ø	12 mm
Produktnamnsattribut	Ø 12 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 $\mu\text{m}$
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

