



Batteridriven fettsspruta 562 bar, Typ: M12GG



Beställningsdata

Ordernummer	083578 M12GG
GTIN	4002395001903
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

För påfyllning med löst fett (volym upp till 500 ml) resp. med patroner (volym 400 g). **Lämplig för fett upp till NLGI 3.**

Med avluftningsventil. Längd fettsspruta 355 mm, slanglängd 914 mm, universalmunstycke.

leveransinnehåll:

Snabbladdare C12C, slang med universalkoppling, transportväska.

OBS!:

Passande reservbatterier och tillbehör finns under nr 073814 och framåt.

Teknisk beskrivning

Påfyllningsmängd lös	500 cm ³
slanglängd	914 mm
anslutningsgänga slang	M10×1
batterikapacitet	4 Ah
Batterispänning	12 V
passar till patronstorlek	400 g
Slangdiameter	13 mm

Längd	355 mm
tillverkarens beteckning	M12GG
passande patron	083590
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Produktslag	Fettspruta

Tillbehör

Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12	073815 MB12
--	-------------