

Garant**Krympchuck, SK 40 A = 160, Spännhylsa D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302258 25
GTIN	4045197288080
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,
balanseringsskrivset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	160 mm
Ø D ₂	44 mm
Spännhylsa D ₁	25 mm
Utvändig-Ø D	53 mm
fäste	SK 40 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
	308802 40

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40

Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Verktggrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40