


Garant**SCMT 09T308, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260763 HB7120-1
GTIN	4045197818607
Artikelklass	21G

Beskrivning

SCMT 09T308 HB7120-1 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB7120-1

spån-brytare: VM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mmMatning f : 0,1 - 0,4 mm/v

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	VM
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7120-1
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T308
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning