

**Garant**
**Sticksvärd, neutral, Bladhöjd h<sub>5</sub> / spårbredd w: 26/3 mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	273780 26/3
GTIN	4045197607249
Artikelklass	21W

**Beskrivning**
**Användningsdata:**

I kombination med stickstålsplattor nr 273656 – 273670.

**Passar till :**

Hållare nr 273984 – 273994 eller 319132 – 319133 (VDI-hållare).

**Observera:**

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

**OBS!:**

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

axiell spårstickning kan göras: nej

för max. arbetsstycke-Ø: 85 mm

Höjd h<sub>1</sub>: 21,4 mm

totallängd L<sub>tot</sub>: 120 mm

**Teknisk beskrivning**

för max. arbetsstycke-Ø	85 mm
Spårbredd w	3 mm
Bladhöjd h <sub>5</sub>	26 mm
Höjd h <sub>1</sub>	21,4 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	120 mm
Användning	neutral

Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd