

HAINBUCH**Spännhuvud med tvärrillor, SK 80, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 8 mm**

Beställningsdata

Ordernummer	329942 8
GTIN	2050001923455
Artikelklass	33H

Beskrivning

Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Med tvärrillor för råmaterial, liten Ø.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	8 mm
hårdhet	60 HR
Profil	rund
back	Tvärrillor
längd L	53 mm

fäste	SK 80
Produktslag	Spännhuvud