

**HAINBUCH****Spännhuvud slät, SK 80, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 62mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	329940 62
GTIN	2050001923264
Artikelklass	33H

## Beskrivning

### Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Slätt utförande för finbearbetning.

### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

### OBS!:

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

## Teknisk beskrivning

spänn-Ø	62 mm
back	slät
hårdhet	60 HR
Profil	rund
längd L	53 mm

Utförande	förkortad styrstam
fäste	SK 80
Produktslag	Spännhuvud