



Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor, SK 80, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 39mm



Beställningsdata

Ordernummer	329944 39
GTIN	2050001923769
Artikelklass	33H

Beskrivning

Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	39 mm
hårdhet	60 HR
back	Tvär- och längsgående rillor
Profil	rund

längd L	53 mm
fäste	SK 80
Produktslag	Spännhuvud