



Bänkslipmaskin DS, 400 V, Typ: DS04/150



Beställningsdata

Ordernummer	077511 DS04/150
GTIN	2050001741257
Artikelklass	03S

Beskrivning

Utförande:

Motorn har en **extremt lugn gång** som garanterar lång livslängd även vid **kontinuerlig användning. Levereras utan slipskivor.**

Med 25,4 mm axel.

Mycket robusta dubbelslipmaskiner för trefas växelström i bordsutförande. Stabila arbetsstyckstopp, återstartspärr och ögonskyddsskoldar garanterar hög säkerhet för användaren.

OBS!:

Passande slipskivor finns från nr 596100.

effektförbrukning: 250 W

maximalt varvtal: 2900 min⁻¹

slipskivans Ø D: 150 mm

slipskivans tjocklek T: 25 mm

slipskivans hål-Ø H: 25,4 mm

vikt: 14 kg

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	2900 min ⁻¹
vikt	14 kg
effektförbrukning	250 W
tillverkarens beteckning	DS04/150

slipskivans tjocklek T	25 mm
slipskivans hål-Ø H	25,4 mm
slipskivans Ø D	150 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Dubbelslipmaskin

Tillbehör

Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ EK80	596100 EK80
Maskinpelare passar maskin DS04	077513 DS04
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC46	596100 SC46
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ C800	596100 C800
Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) Typ SC80	596100 SC80
Verktygsbord höger Typ AT1	077525 AT1
Ögonskydd till nr 077502 Typ DS1	077509 DS1
Verktygsbord vänster Typ AT1	077519 AT1