

mato

Enhandsspruta TG 500 S med munstycksrör, 400 g



Beställningsdata

Ordernummer	083579
GTIN	4016553210120
Artikelklass	08H

Beskrivning

Utförande:

Enhandspressats TG500-S för 400 g patroner resp. lösviktsfett (volym 500 cm³), med påfyllnings- och avluftningsnippel. 2 anslutningar R 1/8 tum för horisontal och vertikal användning.

arbetstryck: 300 bar

anslutningsgänga slang: R1/8 tum

Teknisk beskrivning

arbetstryck	300 bar
anslutningsgänga slang	R1/8 tum
Innehåll	400 g
Produktnamnsattribut	400 g
Produktslag	Fettspruta

Tillbehör

Universalfettpatron för Standardfettsprutor Typ UNI	083590 UNI
---	------------

Universalfettpatron för Standardfettsprutor Typ PLUS

083590 PLUS