

Garant**HSK-kylmedierör, för HSK: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	309880 32
GTIN	2050001707819
Artikelklass	39Z

Beskrivning**Utförande:**

Special-O-ring upp till 120 bar, vinkelrörlighet $\pm 1^\circ$, polerad, med 2 packningar.

Kylvätskeresistenta Viton[®]-packningar.

- **Finpolerad yta, härdad och brunerad.**
- **Två polerade övergångsradier.**
- **Full rörlighet tack vare två O-ringar.**
- **Seghårdade gänghylsor med valsade, högkomprimerade gängflanker.**

Beskrivning:

HSK-kytlvätskerör – liten komponent med stor verkan! Vid upp till några tusen verktygsbyten per dag är det viktigt att kunna garantera ett rent och framför allt processäkert gränssnitt mellan kylvätskeröret och maskinspindelns tätning.

Passar till:

HSK-verktygsfästen.

Teknisk beskrivning

Ø D	6 mm
passar fäste	HSK 32
gängaM	M10×1
totallängd L	26 mm
Maximalt tryck	120 bar

Vinkelrörlighet	± 1 grad
Ytbehandling	polerad
Produktslag	Kylmedierör

Tillbehör

Hylsnyckel för HSK-kylmedierör för HSK 32	309890 32
---	-----------