

**Spännhuvud slät, SK 80, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 59mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329940 59
GTIN	2050001923233
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Slätt utförande för finbearbetning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	59 mm
back	slät
Profil	rund
hårdhet	60 HR
längd L	53 mm

Utförande	förkortad styrstam
fäste	SK 80
Produktslag	Spännhuvud