

**Reduceringshylsa, Skaft-Ø d1 / spann-Ø d2: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319426 40/16
GTIN	4045197586803
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Klarar invändig kylning, ej slitsad. Verktuget fixeras och spänns fast med hjälp av två klämskruvar.

Användningsdata:

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

Ø d ₄	44 mm
l ₁	58 mm
l ₂	5 mm
Spänn diameter d ₂	16 mm
Utförande	Avlångt hål
Skaft diameter d ₁	40 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

