



## Borrchuckar Form A, HSK-A 63, spännvidd: 0,5-13mm



### Beställningsdata

Ordernummer	307730 0,5-13
GTIN	2050001690029
Artikelklass	33W

### Beskrivning

#### Utförande:

- För höger- och vänstergång.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

#### leveransinnehåll:

Inklusive **chucknyckel** med T-handtag.

#### Specialtillbehör:

Hylsnyckel nr 309890. Kylvätskerör nr 309880.

### Teknisk beskrivning

Lös chucknyckel nr 627425	SW 6
konstruktion	standard
utkragningslängd A-mått	104 mm
spännvidd	0,5 - 13 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Hållare norm	DIN 69893-1
Form	A

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 30 μm
Maximalt åtdragningsmoment M <sub>d max</sub>	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borchuck

---

## Tillbehör

Sexkantskruvdragare, med T-handtag sexkant 6 mm	627481 6
---	----------