



Borrchuckar Form A, HSK-A 63, spännvidd: 2,5-16mm



Beställningsdata

Ordernummer	307730 2,5-16
GTIN	2050001690036
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- För höger- och vänstergång.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

leveransinnehåll:

Inklusive **chucknyckel** med T-handtag.

Specialtillbehör:

Hylsnyckel nr 309890. Kylvätskerör nr 309880.

Teknisk beskrivning

Lös chucknyckel nr 627425	SW 6
konstruktion	standard
utkragningslängd A-mått	109 mm
spännvidd	2,5 - 16 mm
Utvändig-Ø D	57 mm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Hållare norm	DIN 69893-1
Form	A

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 30 μm
Maximalt åtdragningsmoment M _{d max}	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borchuck

Tillbehör

Sexkantskruvdragare, med T-handtag sexkant 6 mm	627481 6
---	----------