

**Reduceringshylsa, Skaft-Ø d1 / spänn-Ø d2: 50/14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319426 50/14
GTIN	4045197586865
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Klarar invändig kylning, ej slitsad. Verktuget fixeras och spänns fast med hjälp av två klämskruvar.

Användningsdata:

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter d ₁	50 mm
Spänn diameter d ₂	14 mm
l ₁	75 mm
Ø d ₄	54 mm
l ₂	5 mm
Utförande	Avlångt hål
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

