



## Borrhuckar, VDI 20, spännvidd: 1-13mm



### Beställningsdata

Ordernummer	319710 1-13
GTIN	4045197307682
Artikelklass	36D

### Beskrivning

#### Utförande:

- Kylmedelstillförsel via kylkanal.
- Maximalt kylmedelstryck 50 bar.

#### Användningsdata:

För NC-svarvar och fleroperationsmaskiner.

#### Norm:

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

#### OBS!:

#### Fabrikat Wezel:

Erforderligt kylmedelstryck minst 4 bar.

### Teknisk beskrivning

Utkragningslängd $l_1$	81 mm
spännyckel	5
Chuckens ytterdiameter $d_1$	43 mm
spännvidd	1 - 13 mm
VDI-storlek	VDI 20
Färgkod VDI-skaft	VDI 20
Produktslag	VDI-kortborrhuck

