



Varia hylschuckVARIA VX4, VX4, för ER-spännhylsstorlek: 16



Beställningsdata

Ordernummer	319804 16
GTIN	2050001743466
Artikelklass	33E

Beskrivning

Utförande:

VX – trepunktsfastspänning utan tvärkrafter via integralsegmentring. **Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.**

Fördel:

- **Snabbyte via en enda punkt.**
- **Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.**
- **Verktygsbyte utan skaderisk.**
- **kort konstruktion**
- **låga ställkostnader**

Användningsdata:

Huvudsakligen för borrar och centrering.

OBS!:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 är 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.

Teknisk beskrivning

För ER-spännhylsor	16
utkragningenslängd A-mått	30 mm

Utvändig-Ø D	28 mm
fäste	VX4
Produktslag	Spänntångchuck